

プロファイルキー一覧

アプリケーションメニューの「システム設定」と「プロジェクト」メニューの「プロジェクト設定」で現れるプロファイルキーの一覧を以下に示す  
「システム設定」に現れる項目と「プロジェクト設定」に現れる項目は下表のEditableの値が1と3で異なります。

- 1: 「システム設定」にのみ現れる項目  
3: 「システム設定」と「プロジェクト設定」に現れる項目

プロファイルキーテーブル

| No. | テーブル名          | 説明                      |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1   | TCommon        | プログラム共通プロファイルテーブル       |
| 2   | TEnvironment   | 環境設定プロファイルテーブル          |
| 3   | TPidSettings   | P&ID設定プロファイルテーブル        |
| 4   | TSymbolEditor  | シンボルエディタ設定プロファイルテーブル    |
| 5   | TLayerFontSize | レイヤ別フォントサイズ定義プロファイルテーブル |

名前 TCommon  
説明 プログラム共通設定プロファイルテーブル

| Idx | Key                           | Value                 | Type | Comment                                                            | Visible | Editable |
|-----|-------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | BROWS_LIST_DISPLAY_STATUS_BAR | 1                     | INT  | 一覧リストステータスバー(0:非表示/1:表示/2:右下をマウスオーバーで表示)                           | 1       | 1        |
| 2   | BROWSLIST_DOUBLE_CLICK_ZOOM   | 1                     | BOOL | ダブルクリック選択拡大(0:なし/1:あり)                                             | 1       | 1        |
| 3   | DRAWING_RENDER_MODULE         | 0                     | INT  | 図面ビューのレンダリングモジュール(0:デフォルト/1:OpenGL ES2.0/2:OpenGL/3:DirectX/4:GDI) | 1       | 1        |
| 4   | EDIT_ZOOM_LIST                | 50,75,100,125,200,300 | TEXT | エディット画面のズームリスト                                                     | 1       | 1        |
| 5   | FIND_AND_REPLACE_HISTORY_MAX  | 10                    | INT  | 検索と置換の最大履歴数                                                        | 1       | 1        |
| 6   | GRID_DOUBLE_FORMAT            | 0.00                  | TEXT | グリッド実数書式                                                           | 1       | 1        |
| 7   | GRID_INT_FORMAT               | D                     | TEXT | グリッド整数書式                                                           | 1       | 1        |
| 8   | GRID_STRING_FORMAT            |                       | TEXT | グリッド文字列書式                                                          | 1       | 1        |
| 9   | GRID_ZOOM_LIST                | 50,75,100,125,200,300 | TEXT | グリッド画面のズームリスト                                                      | 1       | 1        |
| 10  | PROPERTY_DOUBLE_FORMAT        | %.2f                  | TEXT | 実数値書式                                                              | 1       | 1        |
| 11  | PROPERTY_INT_FORMAT           | %lld                  | TEXT | 整数書式                                                               | 1       | 1        |
| 12  | PROPERTY_LIST_CODE_INDICATION | 0                     | BOOL | コード併記(0:なし/1:あり)                                                   | 1       | 1        |
| 13  | PROPERTY_STRING_FORMAT        |                       | TEXT | 文字列書式                                                              | 1       | 1        |

名前 TEnvironment  
説明 環境設定プロファイルテーブル

| Idx | Key                  | Value                               | Type | Comment                     | Visible | Editable |
|-----|----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|---------|----------|
| 1   | EYECAD_BG_PATH       | %(BGFIL)                            | TEXT | BGFILフォルダパス                 | 1       | 1        |
| 2   | EYECAD_CONFIG_PATH   | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)%eyx%Config | TEXT | Configフォルダパス                | 1       | 1        |
| 3   | EYECAD_FONT_PATH     | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)%eyx%Config | TEXT | フォントフォルダパス                  | 1       | 1        |
| 4   | EYECAD_JOB_PATH      | %(JFIL)                             | TEXT | JFILフォルダパス                  | 1       | 1        |
| 5   | EYECAD_SHX_FONT_PATH |                                     | TEXT | その他のAutoCADフォント(.SHX)フォルダパス | 1       | 1        |
| 6   | HELP_FOLDER_PATH     | ..%.%.%.%help                       | TEXT | ヘルプフォルダパス                   | 1       | 1        |

名前 TPidSettings  
説明 P&ID設定

| Idx | Key                                         | Value | Type | Comment                                                     | Visible | Editable |
|-----|---------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | BATCH_EXPORT_COLUMN_WIDTH                   | 20    | INT  | バッチ出力時のカラム幅                                                 | 3       | 3        |
| 2   | BATCH_IMPORT_LOG_MODE                       | 0     | INT  | バッチ出力ログモード(0:簡易/:詳細)                                        | 3       | 3        |
| 3   | COMMON_AUTOSAVE_INTERVAL                    | 0     | INT  | 自動保存間隔(秒)                                                   | 3       | 3        |
| 4   | EQUIP_NAME_ORIGIN_OFFSET_X                  | 0     | REAL | 機器名称オリジンオフセットX(mm)                                          | 3       | 3        |
| 5   | COMMON_AUTOSAVE_HISTORY_PERIOD              | 3     | REAL | 自動保存履歴を保管する期間(日)                                            | 3       | 3        |
| 6   | COMMON_DEFAULT_TEXT_THICKNESS               | 0.15  | REAL | デフォルトの文字太さ(mm)                                              | 3       | 3        |
| 7   | EDGE_ENDPOINT_DIAMETER_RATIO                | 35    | REAL | エッジ端点径差分比(%)                                                | 3       | 3        |
| 8   | COMMON_LEGACY_LAYER16_8_VALVE_TAG_FLUID     | 0     | BOOL | レイヤ16_8_ノリルブタグ流体記号互換(0:なし,1:あり)                             | 3       | 3        |
| 9   | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_CLAMP                  | 0     | INT  | クランプ形状シンボルNo                                                | 3       | 3        |
| 10  | COMMON_DEFAULT_LINE_WEIGHT                  | 0.25  | REAL | デフォルトの線幅(mm)                                                | 3       | 3        |
| 11  | COMMON_MARKER_ARROW_ANGLE                   | 15    | REAL | 矢羽根の角度(deg)                                                 | 3       | 3        |
| 12  | COMMON_MARKER_OFFSET_Y                      | 0.5   | REAL | Yオフセット(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 13  | COMMON_MARKER_ARROW_LEN                     | 3     | REAL | 矢羽根の長さ(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 14  | COMMON_MARKER_OFFSET_X                      | 0     | REAL | Xオフセット(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 15  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_CIRCLE_RADIUS          | 10    | REAL | 配管付属品タグ丸2段径                                                 | 3       | 3        |
| 16  | EQUIP_NAME_ORIGIN_OFFSET_Y                  | 10    | REAL | 機器名称オリジンオフセットY(mm)                                          | 3       | 3        |
| 17  | EQUIP_NO_ORIGIN_OFFSET_X                    | 0     | REAL | 機器オリジンオフセットX(mm)                                            | 3       | 3        |
| 18  | EQUIP_NO_ORIGIN_OFFSET_Y                    | 5     | REAL | 機器オリジンオフセットY(mm)                                            | 3       | 3        |
| 19  | COMMON_LEGACY_DRAWING_STRING_WIDTH          | false | BOOL | 旧Ver.図面文字幅互換設定(0:なし,1:あり)                                   | 3       | 3        |
| 20  | EQUIP_SPECIFICATION_FLAME_HEIGHT            | 25    | REAL | 機器仕様フレーム高さ(mm)                                              | 3       | 3        |
| 21  | EQUIP_SPECIFICATION_FLAME_WIDTH             | 30    | REAL | 機器仕様フレーム幅(mm)                                               | 3       | 3        |
| 22  | LINE_MARK_LABEL_GENERATION_DISTANCE         | 1     | REAL | ラインマーク タグ文字発生距離(mm)                                         | 3       | 3        |
| 23  | EQUIP_SPECIFICATION_OFFSET_Y                | 5     | REAL | 機器仕様オフセットY(mm)                                              | 3       | 3        |
| 24  | LINE_ENABLE_DISTANCE_INSERTING_ANGLED_POINT | 2     | REAL | 曲がり部品挿入有効距離(mm)                                             | 3       | 3        |
| 25  | EQUIP_SPECIFICATION_ITEM_PITCH_HEIGHT       | 4     | REAL | 機器仕様項目間高さ(mm)                                               | 3       | 3        |
| 26  | VIEW_GRID_THINNING_INTERVAL                 | 20    | INT  | グリッド間引き間隔(pixel)、グリッド間隔がこの値(pixel)以下になる分は間引く(描画しない)。0で間引きなし | 1       | 1        |
| 27  | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_WELD                   | 2257  | INT  | 溶接形状シンボルNo                                                  | 3       | 3        |
| 28  | EQUIP_SPECIFICATION_OFFSET_X                | 1     | REAL | 機器仕様オフセットX(mm)                                              | 3       | 3        |
| 29  | LINE_ACC_INSU_STRING_WIDTH                  | 2     | REAL | 断熱文字列幅(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 30  | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_HEIGHT             | 2     | REAL | ストリームNo.文字列高さ(mm)                                           | 3       | 3        |
| 31  | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_WIDTH              | 2     | REAL | ストリームNo.文字列幅(mm)                                            | 3       | 3        |
| 32  | COMMON_AUTOSAVE_ENABLE                      | true  | BOOL | 自動保存(0:なし/1:あり)                                             | 3       | 3        |
| 33  | LINE_INST_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE       | 5     | REAL | 計装品タグ引き出し線発生最小距離(mm)                                        | 3       | 3        |
| 34  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_CIRCLE_RADIUS_LARGE    | 12    | REAL | 配管付属品タグ丸2段(大)径                                              | 3       | 3        |
| 35  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_HEIGHT       | 0     | REAL | Xオフセット(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 36  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_HEIGHT_LARGE | 10    | REAL | 配管付属品タグ四角2段(大)高さ                                            | 3       | 3        |
| 37  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_WIDTH        | 8     | REAL | 配管付属品タグ四角2段幅                                                | 3       | 3        |
| 38  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_WIDTH_LARGE  | 12    | REAL | 配管付属品タグ四角2段(大)幅                                             | 3       | 3        |
| 39  | LINE_ACCESSORY_TAGNO_TEXT_POS_RATIO         | 0.07  | REAL | 2段タグ文字書き出し位置置係数                                             | 3       | 3        |
| 40  | INST_AUXTAG_LINE_SPACING_RATIO              | 0.8   | REAL | 計装付属品文字の行間係数                                                | 3       | 3        |
| 41  | LINE_CONNECTIONNARROW_MAKER_SIZE            | 20    | REAL | ライン接続確認矢印メーカーサイズ(mm)                                        | 3       | 3        |
| 42  | LINE_CURVATURE_RADIUS                       | 4     | REAL | 曲がり半径(mm)                                                   | 3       | 3        |
| 43  | VIEW_ENABLE_EQUIP_DIALOG                    | true  | BOOL | 機器ダイアログ表示(0:なし/1:あり)                                        | 1       | 1        |
| 44  | VIEW_SELECTION_ZOOM_RATIO                   | 1     | REAL | 選択拡大の拡大率                                                    | 1       | 1        |
| 45  | LINE_FLUIDARROW_ARROW_HEIGHT                | 3.33  | REAL | 流れ矢印高さ(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 46  | LINE_FLUIDARROW_ARROW_WIDTH                 | 2     | REAL | 流れ矢印幅(mm)                                                   | 3       | 3        |
| 47  | LINE_FLUIDARROW_FILL                        | 1     | BOOL | 流れ矢印塗りつぶし(0:なし/1:あり)                                        | 3       | 3        |
| 48  | LINE_FLUIDARROW_MINIMUM_EDGE_LENGTH         | 30    | REAL | 流れ矢印自動表示最短エッジ長さ(mm)                                         | 3       | 3        |
| 49  | LINE_GROWING_MINIMUM_EDGE_LENGTH            | 1     | REAL | ライン成長最小エッジ長さ(mm)                                            | 3       | 3        |
| 50  | VIEW_SYMBOLWINDOW_SORT_TYPE                 | 1     | INT  | シンボルウィンドウのソートタイプ(0:名前,1:シンボルNo)                             | 1       | 1        |
| 51  | LINE_MARK_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE           | 5     | REAL | ラインマーク引き出し線発生最小距離(mm)                                       | 3       | 3        |
| 52  | LINE_VALVE_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE      | 5     | REAL | ノリルブタグ引き出し線発生最小距離(mm)                                       | 3       | 3        |
| 53  | LINE_MINIMUM_EDGE_LENGTH                    | 0.4   | REAL | 通常エッジ最小長さ(mm)                                               | 3       | 3        |
| 54  | COMMON_MARKER_SIZE                          | 12    | REAL | マーカサイズ(mm)                                                  | 3       | 3        |
| 55  | LINE_ACC_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE        | 5     | REAL | 配管付属品タグ引き出し線発生最小距離(mm)                                      | 3       | 3        |
| 56  | VIEW_ENABLE_NOZZLE_ORIGIN_MARKER            | 0     | BOOL | ノズルオリジンメーカー表示(0:なし/1:あり)                                    | 1       | 1        |
| 57  | VIEW_ENABLE_LINE_DIALOG                     | 1     | BOOL | ライン仕様ダイアログ表示(0:なし/1:あり)                                     | 1       | 1        |
| 58  | EQUIP_SPECIFICATION_PROPERTY_NAME_OFFSET    | 0     | REAL | 機器仕様プロパティ名オフセット(mm)                                         | 3       | 3        |
| 59  | VIEW_ENABLE_SIZECHANGE_DIALOG               | 1     | BOOL | サイズ変更ダイアログ表示(0:なし/1:あり)                                     | 1       | 1        |
| 60  | VIEW_GRID_PITCH_X                           | 3     | REAL | グリッド間隔X(mm)                                                 | 1       | 1        |
| 61  | VIEW_GRID_PITCH_Y                           | 3     | REAL | グリッド間隔Y(mm)                                                 | 1       | 1        |
| 62  | LINE_DIRECT_CONNECT_INTERVAL                | 0.05  | REAL | 直付け間隔(mm)                                                   | 3       | 3        |
| 63  | VIEW_MOUSE_DRAG_VALID_PIXEL                 | 3     | INT  | ドラッグ判定マウス距離(pixel)                                          | 1       | 1        |
| 64  | LINE_SKIP_WIDTH                             | 4     | REAL | ライン交差時のスキップ幅(mm)                                            | 3       | 3        |
| 65  | LINE_ACC_INSU_STRING_HEIGHT                 | 2     | REAL | 断熱文字列高さ(mm)                                                 | 3       | 3        |

名前 TSymbolEditor  
説明 環境設定

| Idx | Key                    | Value               | Type | Comment                  | Visible | Editable |
|-----|------------------------|---------------------|------|--------------------------|---------|----------|
| 1   | SYMBOLGROUP_DISPLAY    | 0                   | BOOL | シンボルグループ表示(0:なし/1:あり)    | 3       | 3        |
| 2   | SYMBOLNORANGE_FCPX     | 9-100               | TEXT | シンボルNo範囲 (FCPX 複合シンボル)   | 3       | 3        |
| 3   | SYMBOLNORANGE_FEQP     | 1001-1700           | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 機器)       | 3       | 3        |
| 4   | SYMBOLNORANGE_FEQPACC  | 1701-1999           | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 機器付属品)    | 3       | 3        |
| 5   | SYMBOLNORANGE_FEQPMIS  | 7101-7199           | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 雑機器)      | 3       | 3        |
| 6   | SYMBOLNORANGE_FINS     | 3001-3199           | TEXT | シンボルNo範囲 (FINS 計装品)      | 3       | 3        |
| 7   | SYMBOLNORANGE_FINSACC  | 3201-3499           | TEXT | シンボルNo範囲 (FINS 計装品アクセサリ) | 3       | 3        |
| 8   | SYMBOLNORANGE_FPACPIPE | 2201-2299,2400-2499 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品)    | 3       | 3        |

|    |                                 |                     |      |                               |   |   |
|----|---------------------------------|---------------------|------|-------------------------------|---|---|
| 9  | SYMBOLNORANGE_FPACPIPEACC       | 2301-2399           | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品アクセサリ)    | 3 | 3 |
| 10 | SYMBOLNORANGE_FPACSHAPE         | 2001-2099,8001-8099 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 機能的表示図形)       | 3 | 3 |
| 11 | SYMBOLNORANGE_FPACVALVE         | 2101-2199           | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 一般弁)           | 3 | 3 |
| 12 | SYMBOLNORANGE_JFEQSP            | 9000-9999           | TEXT | シンボルNo範囲 (JFEQSP 特殊機器シンボル)    | 3 | 3 |
| 13 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FCPX        | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FCPX 複合シンボル)     | 3 | 3 |
| 14 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQP        | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 機器)         | 3 | 3 |
| 15 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQPACC     | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 機器付属品)      | 3 | 3 |
| 16 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQPMIS     | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 雑機器)        | 3 | 3 |
| 17 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FINS        | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FINS 計装品)        | 3 | 3 |
| 18 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FINSACC     | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FINS 計装品アクセサリ)   | 3 | 3 |
| 19 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACPIPE    | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 配管付属品)      | 3 | 3 |
| 20 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACPIPEACC | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 配管付属品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 21 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACSHAPE   | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 機能的表示図形)    | 3 | 3 |
| 22 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACVALVE   | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 一般弁)        | 3 | 3 |
| 23 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_JFEQSP      | 10                  | REAL | シンボル初期スケール値 (JFEQSP 特殊機器シンボル) | 3 | 3 |
| 24 | VIEW_GRID_PITCH_X               | 1                   | REAL | グリッド間隔X(mm)                   | 1 | 1 |
| 25 | VIEW_GRID_PITCH_Y               | 1                   | REAL | グリッド間隔Y(mm)                   | 1 | 1 |
| 26 | VIEW_SCALE_PITCH_X              | 5                   | REAL | 目盛り座標値表示間隔X(mm)               | 1 | 1 |
| 27 | VIEW_SCALE_PITCH_Y              | 5                   | REAL | 目盛り座標値表示間隔Y(mm)               | 1 | 1 |

名前 TLayerFontSize  
説明 レイヤ別フォントサイズ設定プロファイルテーブル

| Idx | Key                              | Value | Type | Comment                               | Visible | Editable |
|-----|----------------------------------|-------|------|---------------------------------------|---------|----------|
| 1   | PID_LS021_PAC_TAG_HEIGHT         | 0.5   | REAL | Layer:2, サイズ:1 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 2   | PID_LS021_PAC_TAG_WIDTH          | 1.1   | REAL | Layer:2, サイズ:1 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 3   | PID_LS022_PAC_TAG_HEIGHT         | 0.8   | REAL | Layer:2, サイズ:2 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 4   | PID_LS022_PAC_TAG_WIDTH          | 1.4   | REAL | Layer:2, サイズ:2 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 5   | PID_LS023_PAC_TAG_HEIGHT         | 1.1   | REAL | Layer:2, サイズ:3 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 6   | PID_LS023_PAC_TAG_WIDTH          | 1.7   | REAL | Layer:2, サイズ:3 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 7   | PID_LS024_PAC_TAG_HEIGHT         | 1.4   | REAL | Layer:2, サイズ:4 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 8   | PID_LS024_PAC_TAG_WIDTH          | 2     | REAL | Layer:2, サイズ:4 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 9   | PID_LS025_PAC_TAG_HEIGHT         | 1.7   | REAL | Layer:2, サイズ:5 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 10  | PID_LS025_PAC_TAG_WIDTH          | 2.3   | REAL | Layer:2, サイズ:5 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 11  | PID_LS026_PAC_TAG_HEIGHT         | 2     | REAL | Layer:2, サイズ:6 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 12  | PID_LS026_PAC_TAG_WIDTH          | 2.6   | REAL | Layer:2, サイズ:6 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 13  | PID_LS027_PAC_TAG_HEIGHT         | 2.3   | REAL | Layer:2, サイズ:7 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 14  | PID_LS027_PAC_TAG_WIDTH          | 2.9   | REAL | Layer:2, サイズ:7 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 15  | PID_LS028_PAC_TAG_HEIGHT         | 2.6   | REAL | Layer:2, サイズ:8 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 16  | PID_LS028_PAC_TAG_WIDTH          | 3.2   | REAL | Layer:2, サイズ:8 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 17  | PID_LS029_PAC_TAG_HEIGHT         | 2.9   | REAL | Layer:2, サイズ:9 配管付属品タグ文字高さ(mm)        | 3       | 3        |
| 18  | PID_LS029_PAC_TAG_WIDTH          | 3.5   | REAL | Layer:2, サイズ:9 配管付属品タグ文字幅(mm)         | 3       | 3        |
| 19  | PID_LS031A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 0.8   | REAL | Layer:3, サイズ:1 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 20  | PID_LS031A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 0.8   | REAL | Layer:3, サイズ:1 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 21  | PID_LS032A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 1.1   | REAL | Layer:3, サイズ:2 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 22  | PID_LS032A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 1.1   | REAL | Layer:3, サイズ:2 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 23  | PID_LS033A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 1.4   | REAL | Layer:3, サイズ:3 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 24  | PID_LS033A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 1.4   | REAL | Layer:3, サイズ:3 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 25  | PID_LS034A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 1.7   | REAL | Layer:3, サイズ:4 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 26  | PID_LS034A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 1.7   | REAL | Layer:3, サイズ:4 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 27  | PID_LS035A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2     | REAL | Layer:3, サイズ:5 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 28  | PID_LS035A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2     | REAL | Layer:3, サイズ:5 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 29  | PID_LS036A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.3   | REAL | Layer:3, サイズ:6 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 30  | PID_LS036A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.3   | REAL | Layer:3, サイズ:6 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 31  | PID_LS037A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.6   | REAL | Layer:3, サイズ:7 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 32  | PID_LS037A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.6   | REAL | Layer:3, サイズ:7 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 33  | PID_LS038A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.9   | REAL | Layer:3, サイズ:8 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 34  | PID_LS038A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.9   | REAL | Layer:3, サイズ:8 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 35  | PID_LS039A_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 3.2   | REAL | Layer:3, サイズ:9 配管付属品サイズ、クラス文字高さ(mm)   | 3       | 3        |
| 36  | PID_LS039A_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 3.2   | REAL | Layer:3, サイズ:9 配管付属品サイズ、クラス文字幅(mm)    | 3       | 3        |
| 37  | PID_LS031K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 1.8   | REAL | Layer:3, サイズ:1 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 38  | PID_LS031K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 1.8   | REAL | Layer:3, サイズ:1 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 39  | PID_LS032K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.1   | REAL | Layer:3, サイズ:2 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 40  | PID_LS032K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.1   | REAL | Layer:3, サイズ:2 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 41  | PID_LS033K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.4   | REAL | Layer:3, サイズ:3 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 42  | PID_LS033K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.4   | REAL | Layer:3, サイズ:3 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 43  | PID_LS034K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 2.7   | REAL | Layer:3, サイズ:4 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 44  | PID_LS034K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 2.7   | REAL | Layer:3, サイズ:4 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 45  | PID_LS035K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 3     | REAL | Layer:3, サイズ:5 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 46  | PID_LS035K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 3     | REAL | Layer:3, サイズ:5 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 47  | PID_LS036K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 3.3   | REAL | Layer:3, サイズ:6 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 48  | PID_LS036K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 3.3   | REAL | Layer:3, サイズ:6 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 49  | PID_LS037K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 3.6   | REAL | Layer:3, サイズ:7 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 50  | PID_LS037K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 3.6   | REAL | Layer:3, サイズ:7 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 51  | PID_LS038K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 3.9   | REAL | Layer:3, サイズ:8 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 52  | PID_LS038K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 3.9   | REAL | Layer:3, サイズ:8 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 53  | PID_LS039K_PAC_SIZE_CLASS_HEIGHT | 4.2   | REAL | Layer:3, サイズ:9 配管付属品サイズ、クラス漢字文字高さ(mm) | 3       | 3        |
| 54  | PID_LS039K_PAC_SIZE_CLASS_WIDTH  | 4.2   | REAL | Layer:3, サイズ:9 配管付属品サイズ、クラス漢字文字幅(mm)  | 3       | 3        |
| 55  | PID_LS091S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 56  | PID_LS091S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 57  | PID_LS092S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 58  | PID_LS092S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 59  | PID_LS093S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 60  | PID_LS093S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 61  | PID_LS094S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 62  | PID_LS094S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 63  | PID_LS095S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2     | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 64  | PID_LS095S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2     | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 65  | PID_LS096S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.3   | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 66  | PID_LS096S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.3   | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 67  | PID_LS097S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.6   | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 68  | PID_LS097S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.6   | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 69  | PID_LS098S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.9   | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 70  | PID_LS098S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.9   | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 71  | PID_LS099S_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 3.2   | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字小高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 72  | PID_LS099S_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 3.2   | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字小幅(mm)          | 3       | 3        |
| 73  | PID_LS091M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字高さ(mm)          | 3       | 3        |
| 74  | PID_LS091M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字幅(mm)           | 3       | 3        |
| 75  | PID_LS092M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 76  | PID_LS092M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 77  | PID_LS093M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 78  | PID_LS093M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 79  | PID_LS094M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 80  | PID_LS094M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 81  | PID_LS095M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2     | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 82  | PID_LS095M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2     | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 83  | PID_LS096M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.3   | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 84  | PID_LS096M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.3   | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 85  | PID_LS097M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.6   | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 86  | PID_LS097M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.6   | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 87  | PID_LS098M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 2.9   | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 88  | PID_LS098M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 2.9   | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 89  | PID_LS099M_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 3.2   | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字中高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 90  | PID_LS099M_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 3.2   | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字中幅(mm)          | 3       | 3        |
| 91  | PID_LS091L_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字大高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 92  | PID_LS091L_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 0.8   | REAL | Layer:9, サイズ:1 計装弁作動文字大幅(mm)          | 3       | 3        |
| 93  | PID_LS092L_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字大高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 94  | PID_LS092L_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.1   | REAL | Layer:9, サイズ:2 計装弁作動文字大幅(mm)          | 3       | 3        |
| 95  | PID_LS093L_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字大高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 96  | PID_LS093L_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.4   | REAL | Layer:9, サイズ:3 計装弁作動文字大幅(mm)          | 3       | 3        |
| 97  | PID_LS094L_INST_VALVE_OP_HEIGHT  | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字大高さ(mm)         | 3       | 3        |
| 98  | PID_LS094L_INST_VALVE_OP_WIDTH   | 1.7   | REAL | Layer:9, サイズ:4 計装弁作動文字大幅(mm)          | 3       | 3        |

|     |                                 |     |      |                               |   |   |
|-----|---------------------------------|-----|------|-------------------------------|---|---|
| 99  | PID_LS095L_INST_VALVE_OP_HEIGHT | 2   | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 100 | PID_LS095L_INST_VALVE_OP_WIDTH  | 2   | REAL | Layer:9, サイズ:5 計装弁作動文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 101 | PID_LS096L_INST_VALVE_OP_HEIGHT | 2.3 | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 102 | PID_LS096L_INST_VALVE_OP_WIDTH  | 2.3 | REAL | Layer:9, サイズ:6 計装弁作動文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 103 | PID_LS097L_INST_VALVE_OP_HEIGHT | 2.6 | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 104 | PID_LS097L_INST_VALVE_OP_WIDTH  | 2.6 | REAL | Layer:9, サイズ:7 計装弁作動文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 105 | PID_LS098L_INST_VALVE_OP_HEIGHT | 2.9 | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 106 | PID_LS098L_INST_VALVE_OP_WIDTH  | 2.9 | REAL | Layer:9, サイズ:8 計装弁作動文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 107 | PID_LS099L_INST_VALVE_OP_HEIGHT | 3.2 | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 108 | PID_LS099L_INST_VALVE_OP_WIDTH  | 3.2 | REAL | Layer:9, サイズ:9 計装弁作動文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 109 | PID_LS101S_INST_TAG_HEIGHT      | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 110 | PID_LS101S_INST_TAG_WIDTH       | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 111 | PID_LS102S_INST_TAG_HEIGHT      | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 112 | PID_LS102S_INST_TAG_WIDTH       | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 113 | PID_LS103S_INST_TAG_HEIGHT      | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 114 | PID_LS103S_INST_TAG_WIDTH       | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 115 | PID_LS104S_INST_TAG_HEIGHT      | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 116 | PID_LS104S_INST_TAG_WIDTH       | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 117 | PID_LS105S_INST_TAG_HEIGHT      | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 118 | PID_LS105S_INST_TAG_WIDTH       | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 119 | PID_LS106S_INST_TAG_HEIGHT      | 2.3 | REAL | Layer:10, サイズ:6 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 120 | PID_LS106S_INST_TAG_WIDTH       | 2.3 | REAL | Layer:10, サイズ:6 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 121 | PID_LS107S_INST_TAG_HEIGHT      | 2.6 | REAL | Layer:10, サイズ:7 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 122 | PID_LS107S_INST_TAG_WIDTH       | 2.6 | REAL | Layer:10, サイズ:7 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 123 | PID_LS108S_INST_TAG_HEIGHT      | 2.9 | REAL | Layer:10, サイズ:8 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 124 | PID_LS108S_INST_TAG_WIDTH       | 2.9 | REAL | Layer:10, サイズ:8 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 125 | PID_LS109S_INST_TAG_HEIGHT      | 3.2 | REAL | Layer:10, サイズ:9 計装タグ文字小高さ(mm) | 3 | 3 |
| 126 | PID_LS109S_INST_TAG_WIDTH       | 3.2 | REAL | Layer:10, サイズ:9 計装タグ文字小幅(mm)  | 3 | 3 |
| 127 | PID_LS101M_INST_TAG_HEIGHT      | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字高さ(mm)  | 3 | 3 |
| 128 | PID_LS101M_INST_TAG_WIDTH       | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字幅(mm)   | 3 | 3 |
| 129 | PID_LS102M_INST_TAG_HEIGHT      | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 130 | PID_LS102M_INST_TAG_WIDTH       | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 131 | PID_LS103M_INST_TAG_HEIGHT      | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 132 | PID_LS103M_INST_TAG_WIDTH       | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 133 | PID_LS104M_INST_TAG_HEIGHT      | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 134 | PID_LS104M_INST_TAG_WIDTH       | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 135 | PID_LS105M_INST_TAG_HEIGHT      | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 136 | PID_LS105M_INST_TAG_WIDTH       | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 137 | PID_LS106M_INST_TAG_HEIGHT      | 2.3 | REAL | Layer:10, サイズ:6 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 138 | PID_LS106M_INST_TAG_WIDTH       | 2.3 | REAL | Layer:10, サイズ:6 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 139 | PID_LS107M_INST_TAG_HEIGHT      | 2.6 | REAL | Layer:10, サイズ:7 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 140 | PID_LS107M_INST_TAG_WIDTH       | 2.6 | REAL | Layer:10, サイズ:7 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 141 | PID_LS108M_INST_TAG_HEIGHT      | 2.9 | REAL | Layer:10, サイズ:8 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 142 | PID_LS108M_INST_TAG_WIDTH       | 2.9 | REAL | Layer:10, サイズ:8 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 143 | PID_LS109M_INST_TAG_HEIGHT      | 3.2 | REAL | Layer:10, サイズ:9 計装タグ文字中高さ(mm) | 3 | 3 |
| 144 | PID_LS109M_INST_TAG_WIDTH       | 3.2 | REAL | Layer:10, サイズ:9 計装タグ文字中幅(mm)  | 3 | 3 |
| 145 | PID_LS101L_INST_TAG_HEIGHT      | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 146 | PID_LS101L_INST_TAG_WIDTH       | 0.8 | REAL | Layer:10, サイズ:1 計装タグ文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 147 | PID_LS102L_INST_TAG_HEIGHT      | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 148 | PID_LS102L_INST_TAG_WIDTH       | 1.1 | REAL | Layer:10, サイズ:2 計装タグ文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 149 | PID_LS103L_INST_TAG_HEIGHT      | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 150 | PID_LS103L_INST_TAG_WIDTH       | 1.4 | REAL | Layer:10, サイズ:3 計装タグ文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 151 | PID_LS104L_INST_TAG_HEIGHT      | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 152 | PID_LS104L_INST_TAG_WIDTH       | 1.7 | REAL | Layer:10, サイズ:4 計装タグ文字大幅(mm)  | 3 | 3 |
| 153 | PID_LS105L_INST_TAG_HEIGHT      | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字大高さ(mm) | 3 | 3 |
| 154 | PID_LS105L_INST_TAG_WIDTH       | 2   | REAL | Layer:10, サイズ:5 計装タグ文字大幅(mm)  | 3 | 3 |

|     |                                      |     |      |                                     |   |   |
|-----|--------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|---|---|
| 220 | PID_LS212_LINEMARK_WIDTH             | 1.6 | REAL | Layer:21, サイズ:2 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 221 | PID_LS213_LINEMARK_HEIGHT            | 1.4 | REAL | Layer:21, サイズ:3 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 222 | PID_LS213_LINEMARK_WIDTH             | 1.9 | REAL | Layer:21, サイズ:3 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 223 | PID_LS214_LINEMARK_HEIGHT            | 1.7 | REAL | Layer:21, サイズ:4 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 224 | PID_LS214_LINEMARK_WIDTH             | 2.2 | REAL | Layer:21, サイズ:4 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 225 | PID_LS215_LINEMARK_HEIGHT            | 2   | REAL | Layer:21, サイズ:5 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 226 | PID_LS215_LINEMARK_WIDTH             | 2.5 | REAL | Layer:21, サイズ:5 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 227 | PID_LS216_LINEMARK_HEIGHT            | 2.3 | REAL | Layer:21, サイズ:6 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 228 | PID_LS216_LINEMARK_WIDTH             | 2.8 | REAL | Layer:21, サイズ:6 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 229 | PID_LS217_LINEMARK_HEIGHT            | 2.6 | REAL | Layer:21, サイズ:7 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 230 | PID_LS217_LINEMARK_WIDTH             | 3.1 | REAL | Layer:21, サイズ:7 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 231 | PID_LS218_LINEMARK_HEIGHT            | 2.9 | REAL | Layer:21, サイズ:8 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 232 | PID_LS218_LINEMARK_WIDTH             | 3.4 | REAL | Layer:21, サイズ:8 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 233 | PID_LS219_LINEMARK_HEIGHT            | 3.2 | REAL | Layer:21, サイズ:9 ラインマーク文字高さ(mm)      | 3 | 3 |
| 234 | PID_LS219_LINEMARK_WIDTH             | 3.7 | REAL | Layer:21, サイズ:9 ラインマーク文字幅(mm)       | 3 | 3 |
| 235 | PID_LS221_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 1.8 | REAL | Layer:22, サイズ:1 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 236 | PID_LS221_EQUIP_NAME_WIDTH           | 1.8 | REAL | Layer:22, サイズ:1 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 237 | PID_LS222_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 2.1 | REAL | Layer:22, サイズ:2 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 238 | PID_LS222_EQUIP_NAME_WIDTH           | 2.1 | REAL | Layer:22, サイズ:2 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 239 | PID_LS223_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 2.4 | REAL | Layer:22, サイズ:3 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 240 | PID_LS223_EQUIP_NAME_WIDTH           | 2.4 | REAL | Layer:22, サイズ:3 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 241 | PID_LS224_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 2.7 | REAL | Layer:22, サイズ:4 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 242 | PID_LS224_EQUIP_NAME_WIDTH           | 2.7 | REAL | Layer:22, サイズ:4 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 243 | PID_LS225_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 3   | REAL | Layer:22, サイズ:5 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 244 | PID_LS225_EQUIP_NAME_WIDTH           | 3   | REAL | Layer:22, サイズ:5 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 245 | PID_LS226_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 3.3 | REAL | Layer:22, サイズ:6 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 246 | PID_LS226_EQUIP_NAME_WIDTH           | 3.3 | REAL | Layer:22, サイズ:6 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 247 | PID_LS227_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 3.6 | REAL | Layer:22, サイズ:7 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 248 | PID_LS227_EQUIP_NAME_WIDTH           | 3.6 | REAL | Layer:22, サイズ:7 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 249 | PID_LS228_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 3.9 | REAL | Layer:22, サイズ:8 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 250 | PID_LS228_EQUIP_NAME_WIDTH           | 3.9 | REAL | Layer:22, サイズ:8 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 251 | PID_LS229_EQUIP_NAME_HEIGHT          | 4.2 | REAL | Layer:22, サイズ:9 機器名称文字高さ(mm)        | 3 | 3 |
| 252 | PID_LS229_EQUIP_NAME_WIDTH           | 4.2 | REAL | Layer:22, サイズ:9 機器名称文字幅(mm)         | 3 | 3 |
| 253 | PID_LS281A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 0.8 | REAL | Layer:28, サイズ:1 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 254 | PID_LS281A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 0.8 | REAL | Layer:28, サイズ:1 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 255 | PID_LS282A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 1.1 | REAL | Layer:28, サイズ:2 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 256 | PID_LS282A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 1.1 | REAL | Layer:28, サイズ:2 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 257 | PID_LS283A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 1.4 | REAL | Layer:28, サイズ:3 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 258 | PID_LS283A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 1.4 | REAL | Layer:28, サイズ:3 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 259 | PID_LS284A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 1.7 | REAL | Layer:28, サイズ:4 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 260 | PID_LS284A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 1.7 | REAL | Layer:28, サイズ:4 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 261 | PID_LS285A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2   | REAL | Layer:28, サイズ:5 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 262 | PID_LS285A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2   | REAL | Layer:28, サイズ:5 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 263 | PID_LS286A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.3 | REAL | Layer:28, サイズ:6 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 264 | PID_LS286A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.3 | REAL | Layer:28, サイズ:6 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 265 | PID_LS287A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.6 | REAL | Layer:28, サイズ:7 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 266 | PID_LS287A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.6 | REAL | Layer:28, サイズ:7 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 267 | PID_LS288A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.9 | REAL | Layer:28, サイズ:8 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 268 | PID_LS288A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.9 | REAL | Layer:28, サイズ:8 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 269 | PID_LS289A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 3.2 | REAL | Layer:28, サイズ:9 機器付属品サイズ、文字高さ(mm)   | 3 | 3 |
| 270 | PID_LS289A_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 3.2 | REAL | Layer:28, サイズ:9 機器付属品サイズ、文字幅(mm)    | 3 | 3 |
| 271 | PID_LS281K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 1.8 | REAL | Layer:28, サイズ:1 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 272 | PID_LS281K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 1.8 | REAL | Layer:28, サイズ:1 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 273 | PID_LS282K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.1 | REAL | Layer:28, サイズ:2 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 274 | PID_LS282K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.1 | REAL | Layer:28, サイズ:2 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 275 | PID_LS283K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.4 | REAL | Layer:28, サイズ:3 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 276 | PID_LS283K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.4 | REAL | Layer:28, サイズ:3 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 277 | PID_LS284K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 2.7 | REAL | Layer:28, サイズ:4 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 278 | PID_LS284K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 2.7 | REAL | Layer:28, サイズ:4 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 279 | PID_LS285K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 3   | REAL | Layer:28, サイズ:5 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 280 | PID_LS285K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 3   | REAL | Layer:28, サイズ:5 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 281 | PID_LS286K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 3.3 | REAL | Layer:28, サイズ:6 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 282 | PID_LS286K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 3.3 | REAL | Layer:28, サイズ:6 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 283 | PID_LS287K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 3.6 | REAL | Layer:28, サイズ:7 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 284 | PID_LS287K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 3.6 | REAL | Layer:28, サイズ:7 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 285 | PID_LS288K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 3.9 | REAL | Layer:28, サイズ:8 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 286 | PID_LS288K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 3.9 | REAL | Layer:28, サイズ:8 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |
| 287 | PID_LS289K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_HEIGHT | 4.2 | REAL | Layer:28, サイズ:9 機器付属品サイズ、漢字文字高さ(mm) | 3 | 3 |
| 288 | PID_LS289K_EQUIP_ACC_SIZE_TAG_WIDTH  | 4.2 | REAL | Layer:28, サイズ:9 機器付属品サイズ、漢字文字幅(mm)  | 3 | 3 |