

プロファイルキー一覧

アプリケーションメニューの「システム設定」と「プロジェクト」メニューの「プロジェクト設定」で現れるプロファイルキーの一覧を以下に示す

「システム設定」に現れる項目と「プロジェクト設定」に現れる項目は下表のEditableの値が1と3で異なります。

- 1: 「システム設定」にのみ現れる項目
- 3: 「システム設定」と「プロジェクト設定」に現れる項目

プロファイルキーテーブル

| No. | テーブル名 | 説明 |
|-----|----------------|-------------------------|
| 1 | TCommon | プログラム共通プロファイルテーブル |
| 2 | TEnvironment | 環境設定プロファイルテーブル |
| 3 | TReference | 参照設定プロファイルテーブル |
| 4 | TPidSettings | P&ID設定プロファイルテーブル |
| 5 | TSymbolEditor | シンボルエディタ設定プロファイルテーブル |
| 6 | TLayerFontSize | レイヤ別フォントサイズ定義プロファイルテーブル |

名前 TCommon

説明 プログラム共通設定プロファイルテーブル

| No. | Key | Value | Type | Comment | Visible | Editable |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1 | EDIT_ZOOM_LIST | 50,75,100,125,200,300 | TEXT | エディット画面のズームリスト | 1 | 1 |
| 2 | GRID_ZOOM_LIST | 50,75,100,125,200,300 | TEXT | グリッド画面のズームリスト | 1 | 1 |
| 3 | FIND_AND_REPLACE_HISTORY_MAX | 10 | INT | 検索と置換の最大履歴数 | 1 | 1 |
| 4 | PROPERTY_LIST_CODE_INDICATION | false | BOOL | コード併記(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 5 | DRAWING_RENDER_MODULE | 0 | INT | 図面ビューのレンダリングモジュール(0:デフォルト/1:OpenGL ES2.0/2:OpenGL/3:DirectX/4:GDI) | 1 | 1 |
| 6 | CATALOG_EDIT_USE | false | BOOL | *カタログ編集機能(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 7 | BROWSLIST_DOUBLE_CLICK_ZOOM | true | BOOL | ダブルクリック選択拡大(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 8 | BROWS_LIST_DISPLAY_STATUS_BAR | 1 | INT | 一覧リストステータスバー(0:非表示/1:表示/2:右下をマウスオーバーで表示) | 1 | 1 |
| 9 | SYSTEM_COMMON_COORD_TOLERANCE | 1e-10 | REAL | 座標の実数誤差の許容範囲 | 1 | 1 |
| 10 | SYSTEM_COMMON_VECTOR_TOLERANCE | 1e-10 | REAL | ベクトルの実数誤差の許容範囲 | 1 | 1 |
| 11 | COMMON_DRAWING_REGEN_INTERVAL | 500 | INT | Drawingキャッシュ更新間隔(ms) | 1 | 1 |
| 12 | PROPERTY_EXPRESSION_CURRENT_VALUE_SYMBOL | @ | TEXT | プロパティ数式入力で現在値を表す記号 | 1 | 1 |
| 13 | PROPERTY_FONT_NAME | | TEXT | プロパティウィンドウのフォント(デフォルトはシステムUIフォント) | 1 | 1 |
| 14 | DECIMAL_PLACE_NUMBERS | 6 | INT | プロパティ/グリッド小数点以下表示桁数 | 1 | 1 |

名前 TEnvironment

説明 環境設定プロファイルテーブル

| No. | Key | Value | Type | Comment | Visible | Editable |
|-----|---------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------|---------|----------|
| 1 | HELP_FOLDER_PATH | ..\..\..\help | TEXT | ヘルプフォルダパス | 1 | 1 |
| 2 | EYECAD_BG_PATH | %(BGFIL) | TEXT | BGFILフォルダパス | 1 | 1 |
| 3 | EYECAD_JOB_PATH | %(JFIL) | TEXT | JFILフォルダパス | 1 | 1 |
| 4 | EYECAD_CONFIG_PATH | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)eyx%Config | TEXT | Configフォルダパス | 1 | 1 |
| 5 | EYECAD_FONT_PATH | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)eyx%Config | TEXT | フォントフォルダパス | 1 | 1 |
| 6 | EYECAD_SHX_FONT_PATH | | TEXT | その他のAutoCADフォント(.SHX)フォルダパス | 1 | 1 |
| 7 | EYECAD_LIBRARY_PATH | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)eyx%Lib | TEXT | ライブラリフォルダパス | 1 | 1 |
| 8 | EYECAD_SCRIPT_COMMON_PATH | \$(EYECAD_LIBRARY_PATH)%Common%Script | TEXT | スクリプト共通フォルダパス | 1 | 1 |

名前 TReference

説明 参照設定プロファイルテーブル

| No. | Key | Value | Type | Comment | Visible | Editable |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------|------|----------------|---------|----------|
| 1 | EXTERNAL_REFERENCE_PATH | %(EYECAD_INSTALL_FOLDER)eyx%Reference | TEXT | 外部ファイル参照フォルダパス | 3 | 3 |
| 2 | EXTERNAL_REFERENCE_EXTENSIONS | *.dxf;*.dwg;*.dwt | TEXT | 外部ファイル参照拡張子 | 3 | 3 |
| 3 | EXERNAL_REFERENCE_FILE_MAX | 10000 | INT | 参照検索ファイル数の上限 | 1 | 1 |

名前 TPidSettings

説明 P&ID設定

| No. | Key | Value | Type | Comment | Visible | Editable |
|-----|---------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1 | EQUIP_SPECIFICATION_FLAME_WIDTH | 30 | REAL | 機器仕様フレーム幅(mm) | 3 | 3 |
| 2 | EQUIP_SPECIFICATION_FLAME_HEIGHT | 25 | REAL | 機器仕様フレーム高さ(mm) | 3 | 3 |
| 3 | BATCH_EXPORT_COLUMN_WIDTH | 30 | REAL | 機器仕様フレーム幅(mm) | 3 | 3 |
| 4 | BATCH_IMPORT_LOG_MODE | 0 | INT | バッチ出力ログモード(0:簡易/詳細) | 3 | 3 |
| 5 | VIEW_GRID_PITCH_X | 3 | REAL | グリッド間隔X(mm) | 1 | 1 |
| 6 | VIEW_GRID_PITCH_Y | 3 | REAL | グリッド間隔Y(mm) | 1 | 1 |
| 7 | VIEW_ENABLE_SIZECHANGE_DIALOG | 1 | BOOL | サイズ変更ダイアログ表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 8 | LINE_CURVATURE_RADIUS | 4 | REAL | 曲がり半径(mm) | 3 | 3 |
| 9 | LINE_CONNECTIONARROW_MAKER_SIZE | 20 | REAL | ライン接続確認矢印マーカーサイズ(mm) | 3 | 3 |
| 10 | LINE_FLUIDARROW_MINIMUM_EDGE_LENGTH | 30 | REAL | 流れ矢印自動表示最短エッジ長さ(mm) | 3 | 3 |
| 11 | LINE_FLUIDARROW_ARROW_WIDTH | 2 | REAL | 流れ矢印幅(mm) | 3 | 3 |
| 12 | LINE_FLUIDARROW_ARROW_HEIGHT | 3.33 | REAL | 流れ矢印高さ(mm) | 3 | 3 |
| 13 | LINE_FLUIDARROW_FILL | 1 | BOOL | 流れ矢印塗りつぶし(0:なし/1:あり) | 3 | 3 |
| 14 | LINE_GROWING_MINIMUM_EDGE_LENGTH | 1 | REAL | ライン成長最小エッジ長さ(mm) | 3 | 3 |
| 15 | VIEW_MOUSE_DRAG_VALID_PIXEL | 3 | INT | ドラッグ判定マウス距離(pixel) | 1 | 1 |
| 16 | VIEW_ENABLE_LINE_DIALOG | 1 | BOOL | ライン仕様ダイアログ表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 17 | LINE_MINIMUM_EDGE_LENGTH | 0.4 | REAL | 通常エッジ最小長さ(mm) | 3 | 3 |
| 18 | VIEW_ENABLE_EQUIP_DIALOG | true | BOOL | 機器ダイアログ表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 19 | VIEW_ENABLE_NOZZLE_ORIGIN_MARKER | 0 | BOOL | ノズルオリジンマーカー表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 20 | EQUIP_SPECIFICATION_PROPERTY_NAME_OFFSET | 0 | REAL | 機器仕様プロパティ名オフセット(mm) | 3 | 3 |
| 21 | EQUIP_SPECIFICATION_ITEM_PITCH_HEIGHT | 4 | REAL | 機器仕様項目間高さ(mm) | 3 | 3 |
| 22 | LINE_MARK_LABEL_GENERATION_DISTANCE | 1 | REAL | ラインマーク タグ文字発生距離(mm) | 3 | 3 |
| 23 | LINE_MARK_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE | 5 | REAL | ラインマーク引き出し線発生最小距離(mm) | 3 | 3 |
| 24 | LINE_VALVE_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE | 5 | REAL | バルブタグ引き出し線発生最小距離(mm) | 3 | 3 |
| 25 | LINE_ACC_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE | 5 | REAL | 配管付属品タグ引き出し線発生最小距離(mm) | 3 | 3 |
| 26 | LINE_INST_TAG_LEAD_POINT_MIN_DISTANCE | 5 | REAL | 計装品タグ引き出し線発生最小距離(mm) | 3 | 3 |
| 27 | VIEW_SYMBOLWINDOW_SORT_TYPE | 1 | INT | シンボルウィンドウのソートタイプ(0:名前,1:シンボルNo) | 1 | 1 |
| 28 | LINE_ACC_INSU_STRING_HEIGHT | 2 | REAL | 断熱文字列高さ(mm) | 3 | 3 |
| 29 | LINE_ACC_INSU_STRING_WIDTH | 2 | REAL | 断熱文字列幅(mm) | 3 | 3 |
| 30 | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_HEIGHT | 2 | REAL | ストリームNo.文字列高さ(mm) | 3 | 3 |
| 31 | LINE_ACC_STREAMNO_STRING_WIDTH | 2 | REAL | ストリームNo.文字列幅(mm) | 3 | 3 |
| 32 | COMMON_AUTOSAVE_ENABLE | true | BOOL | 自動保存(0:なし/1:あり) | 3 | 3 |
| 33 | COMMON_AUTOSAVE_INTERVAL | 0 | INT | 自動保存間隔(秒) | 3 | 3 |
| 34 | COMMON_AUTOSAVE_HISTORY_PERIOD | 3 | REAL | 自動保存履歴を保管する期間(日) | 3 | 3 |
| 35 | EQUIP_NAME_ORIGIN_OFFSET_X | 0 | REAL | 機器名称オリジンオフセットX(mm) | 3 | 3 |
| 36 | EQUIP_NAME_ORIGIN_OFFSET_Y | 10 | REAL | 機器名称オリジンオフセットY(mm) | 3 | 3 |
| 37 | EQUIP_NO_ORIGIN_OFFSET_X | 0 | REAL | 機番オリジンオフセットX(mm) | 3 | 3 |
| 38 | EQUIP_NO_ORIGIN_OFFSET_Y | 5 | REAL | 機番オリジンオフセットY(mm) | 3 | 3 |
| 39 | COMMON_LEGACY_DRAWING_STRING_WIDTH | false | BOOL | 旧Ver.図面文字幅互換設定(0:なし,1:あり) | 3 | 3 |
| 40 | COMMON_LEGACY_LAYER16_8_VALVE_TAG_FLUID | 0 | BOOL | レイヤ16_8バルブタグ流体記号互換(0:なし,1:あり) | 3 | 3 |
| 41 | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_CLAMP | 0 | INT | クランプ形状シンボルNo | 3 | 3 |
| 42 | LINE_ACC_ENDS_SYMBOL_WELD | 2257 | INT | 溶接形状シンボルNo | 3 | 3 |
| 43 | EQUIP_SPECIFICATION_OFFSET_X | 1 | REAL | 機器仕様オフセットX(mm) | 3 | 3 |
| 44 | EQUIP_SPECIFICATION_OFFSET_Y | 5 | REAL | 機器仕様オフセットY(mm) | 3 | 3 |
| 45 | LINE_ENABLE_DISTANCE_INSERTING_ANGLED_POINT | 2 | REAL | 曲がり部品挿入有効距離(mm) | 3 | 3 |
| 46 | VIEW_SELECTION_ZOOM_RATIO | 1 | REAL | 選択拡大の拡大率 | 1 | 1 |
| 47 | LINE_SKIP_WIDTH | 4 | REAL | ライン交差時のスキップ幅(mm) | 3 | 3 |
| 48 | COMMON_MARKER_SIZE | 12 | REAL | マーカーサイズ(mm) | 3 | 3 |
| 49 | COMMON_MARKER_OFFSET_X | 0 | REAL | Xオフセット(mm) | 3 | 3 |
| 50 | COMMON_MARKER_OFFSET_Y | 0.5 | REAL | Yオフセット(mm) | 3 | 3 |
| 51 | COMMON_MARKER_ARROW_LEN | 3 | REAL | 矢羽根の長さ(mm) | 3 | 3 |
| 52 | COMMON_MARKER_ARROW_ANGLE | 15 | REAL | 矢羽根の角度(deg) | 3 | 3 |
| 53 | COMMON_DEFAULT_LINE_WEIGHT | 0.25 | REAL | デフォルトの線幅(mm) | 3 | 3 |
| 54 | COMMON_DEFAULT_TEXT_THICKNESS | 0.15 | REAL | デフォルトの文字太さ(mm) | 3 | 3 |
| 55 | EDGE_ENDPOINT_DIAMETER_RATIO | 35 | REAL | エッジ端点径差分比(%) | 3 | 3 |
| 56 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_CIRCLE_RADIUS | 10 | REAL | 配管付属品タグ丸2段径 | 3 | 3 |
| 57 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_CIRCLE_RADIUS_LARGE | 12 | REAL | 配管付属品タグ丸2段(大)径 | 3 | 3 |
| 58 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_HEIGHT | 0 | REAL | Xオフセット(mm) | 3 | 3 |
| 59 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_HEIGHT_LARGE | 10 | REAL | 配管付属品タグ四角2段(大)高さ | 3 | 3 |
| 60 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_WIDTH | 8 | REAL | 配管付属品タグ四角2段幅 | 3 | 3 |
| 61 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_RECTANGLE_WIDTH_LARGE | 12 | REAL | 配管付属品タグ四角2段(大)幅 | 3 | 3 |
| 62 | LINE_ACCESSORY_TAGNO_TEXT_POS_RATIO | 0.07 | REAL | 2段タグ文字書き出し位置係数 | 3 | 3 |
| 63 | INST_AUXTAG_LINE_SPACING_RATIO | 0.8 | REAL | 計装付属品文字の行間係数 | 3 | 3 |
| 64 | VIEW_GRID_THINNING_INTERVAL | 20 | INT | グリッド間引き間隔(pixel)、グリッド間隔がこの値(pixel)以下になる分は間引く(描画しない)。0で間引きなし | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------|------------|------|---------------------------------|---|---|
| 65 | LINE_DIRECT_CONNECT_INTERVAL | 0.05 | REAL | 直付け間隔(mm) | 3 | 3 |
| 66 | LINE_MINIMUM_EDGE_DISPLAY_LENGTH | 0.5 | REAL | エッジ表示最小長さ(mm) | 3 | 3 |
| 67 | VIEW_GRID_ENABLE | true | BOOL | グリッド表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 68 | VIEW_SNAP_ENABLE | true | BOOL | スナップ(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 69 | VIEW_HAIRCOURSOR_ENABLE | true | BOOL | 十字カーソル表示(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 70 | VIEW_DYNAMICSELECT_ENABLE | true | BOOL | ダイナミックセレクト(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 71 | COMMON_LINE_WEIGHT080_THICK | 0.8 | REAL | 太線の線幅(mm) | 3 | 3 |
| 72 | COMMON_LINE_WEIGHT050_MEDIUM | 0.5 | REAL | 中太線の線幅(mm) | 3 | 3 |
| 73 | COMMON_LINE_WEIGHT030_THIN | 0.3 | REAL | 細線の線幅(mm) | 3 | 3 |
| 74 | COMMON_LINE_WEIGHT015_ULTRA_THIN | 0.15 | REAL | 極細線の線幅(mm) | 3 | 3 |
| 75 | V10_DRAWING_START_NO | 1000 | INT | V10方式図面開始No(DwgNo) | 0 | 0 |
| 76 | VIEW_ENABLE_SIZE_CLASS_CONSISTENCY_ZOOM | false | BOOL | 配管・ノズル接続確認のズーム(0:なし/1:あり) | 1 | 1 |
| 77 | EQUIP_SPECIFICATION_PROPERTY_NAME_VISIBLE | false | BOOL | 機器仕様プロパティ名表示(0:なし,1:あり) | 3 | 3 |
| 78 | COMMON_LINK_FILES_FOLDER | | TEXT | リンクファイルフォルダパス | 3 | 3 |
| 79 | EXPORT_EMBEDDED_HYPERLINK | true | BOOL | エクスポート時のリンク出力(0:なし,1:あり) | 1 | 1 |
| 80 | LINE_PATTERN_HOSE_HEIGHT | 1 | REAL | 配管ラインホースボタン高さ(mm) | 3 | 3 |
| 81 | LINE_PATTERN_HOSE_WIDTH | 1.5 | REAL | 配管ラインホースボタン幅(mm) | 3 | 3 |
| 82 | COMMON_DEFAULT_TEXT_HEIGHT | 2 | REAL | 付属文字高さ | 3 | 3 |
| 83 | COMMON_DEFAULT_TEXT_WIDTH | 2 | REAL | 付属文字幅 | 3 | 3 |
| 84 | COMMON_TEXT_MIN_SIZE | 1 | REAL | 付属文字の最小高さ/幅 | 3 | 3 |
| 85 | COMMON_TEXT_MAX_SIZE | 50 | REAL | 付属文字の最大高さ/幅 | 3 | 3 |
| 86 | COMMON_PROPERTY_NAME_EQUIP | %EQN% | TEXT | 名前:機器 | 3 | 3 |
| 87 | COMMON_PROPERTY_NAME_EQUIPACC | %SNM% | TEXT | 名前:機器付属品 | 3 | 3 |
| 88 | COMMON_PROPERTY_NAME_NOZZLE | %EQN%/NNO% | TEXT | 名前:ノズル | 3 | 3 |
| 89 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINE | %LFL%-LNO% | TEXT | 名前:配管ライン | 3 | 3 |
| 90 | COMMON_PROPERTY_NAME_PIPERUN | %LFL%-LNO% | TEXT | 名前:パイプライン | 3 | 3 |
| 91 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEEDGE | %RMK% | TEXT | 名前:配管ラインエッジ | 3 | 3 |
| 92 | COMMON_PROPERTY_NAME_INSTLINE | %ILN%-ILL% | TEXT | 名前:計装ライン | 3 | 3 |
| 93 | COMMON_PROPERTY_NAME_INSTLINEEDGE | %ILN%-ILL% | TEXT | 名前:計装ラインエッジ | 3 | 3 |
| 94 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC_VALVE | %SNM% | TEXT | 名前:一般弁 | 3 | 3 |
| 95 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC | %ATG% | TEXT | 名前:配管付属品 | 3 | 3 |
| 96 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC_ACCESSORY | %SNM% | TEXT | 名前:配管付属品アクセサリ | 3 | 3 |
| 97 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC_INST | %ITG% | TEXT | 名前:計装品 | 3 | 3 |
| 98 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC_INSTACCESSORY | %SNM% | TEXT | 名前:計装品アクセサリ | 3 | 3 |
| 99 | COMMON_PROPERTY_NAME_LINEACC_FUNCTION | %SNM% | TEXT | 名前:機能シンボル | 3 | 3 |
| 100 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_EQUIPNO | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-機番 | 3 | 3 |
| 101 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_EQUIPNAME | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-機器名称 | 3 | 3 |
| 102 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_EQUIPSPEC | %ECT% | TEXT | 名前:タグ類-機器仕様 | 3 | 3 |
| 103 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_NOZZLENO | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-ノズルNo. | 3 | 3 |
| 104 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_NOZZLESIZE | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-ノズルサイズ | 3 | 3 |
| 105 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_EQUIPPART_TEXT | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-機器付属品付属文字 | 3 | 3 |
| 106 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_LINEMARK | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-ラインマーク | 3 | 3 |
| 107 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_LINEACC_SIZE | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-サイズ | 3 | 3 |
| 108 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_LINEACC_CLASS | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-クラス | 3 | 3 |
| 109 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_LINEACC_TAGNO | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-配管付属品タグNo. | 3 | 3 |
| 110 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_INSTTAGNO | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-計装品タグNo. | 3 | 3 |
| 111 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_VALVETAG | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-バルブタグ | 3 | 3 |
| 112 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_VALVE_OP | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-弁作動 | 3 | 3 |
| 113 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_LINEACC_TEXT | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-配管部品付属文字 | 3 | 3 |
| 114 | COMMON_PROPERTY_NAME_TAG_INSU | %DTX% | TEXT | 名前:タグ類-断熱 | 3 | 3 |
| 115 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_TEXT | %FT% | TEXT | 名前:任意図形文字 | 3 | 3 |
| 116 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_LINE | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形線 | 3 | 3 |
| 117 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_CIRCLE | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形円 | 3 | 3 |
| 118 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_ARC | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形円弧 | 3 | 3 |
| 119 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_RECTANGLE | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形長方形 | 3 | 3 |
| 120 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_CLOUD | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形くも形 | 3 | 3 |
| 121 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_ARROW | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形矢視 | 3 | 3 |
| 122 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_ANGLE | %FGN% | TEXT | 名前:任意図形角度 | 3 | 3 |
| 123 | COMMON_PROPERTY_NAME_FIGURE_DRAWING | %FND% | TEXT | 名前:任意図形コマ図 | 3 | 3 |
| 124 | COMMON_LINE_DASHED_DOTLENGTH | 3 | REAL | 破線:点長さ | 3 | 3 |
| 125 | COMMON_LINE_DASHED_GAPLENGTH | 1.5 | REAL | 破線:空白長さ | 3 | 3 |
| 126 | COMMON_LINE_DASH_DOT_LINELENGTH | 10 | REAL | 一点鎖線:線長さ | 3 | 3 |
| 127 | COMMON_LINE_DASH_DOT_DOTLENGTH | 2 | REAL | 一点鎖線:点長さ | 3 | 3 |
| 128 | COMMON_LINE_DASH_DOT_GAPLENGTH | 1.5 | REAL | 一点鎖線:空白長さ | 3 | 3 |
| 129 | COMMON_LINE_DASH_DOUBLE_DOT_LINELENGTH | 10 | REAL | 二点鎖線:線長さ | 3 | 3 |
| 130 | COMMON_LINE_DASH_DOUBLE_DOT_DOTLENGTH | 2 | REAL | 二点鎖線:点長さ | 3 | 3 |
| 131 | COMMON_LINE_DASH_DOUBLE_DOT_GAPLENGTH | 1.5 | REAL | 二点鎖線:空白長さ | 3 | 3 |
| 132 | COMMON_LINE_REMOVAL_PATTERNWIDTH | 1 | REAL | 撤去線:幅 | 3 | 3 |
| 133 | COMMON_LINE_REMOVAL_PATTERNHEIGHT | 1 | REAL | 撤去線:高さ | 3 | 3 |
| 134 | COMMON_LINE_REMOVAL_PATTERNINTERVAL | 6.5 | REAL | 撤去線:間隔 | 3 | 3 |
| 135 | PIPELINE_FLUIDARROW_DEFAULT_VISIBLE | true | BOOL | 配管ライン流れ矢印デフォルト表示(0:なし/1:あり) | 3 | 3 |
| 136 | INSTLINE_FLUIDARROW_DEFAULT_VISIBLE | false | BOOL | 計装ライン流れ矢印デフォルト表示(0:なし/1:あり) | 3 | 3 |
| 137 | EQUIP_SPECIFICATION_HIDE_ON_COPY | true | BOOL | 機器をコピーするときに機器仕様を非表示(0:しない/1:する) | 3 | 3 |

名前
説明

TSymbolEditor
環境設定

| ID | Key | Value | Type | Comment | Visible | Editable |
|----|---------------------------------|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1 | SYMBOLNORANGE_FEQP | 1001-1700 | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 機器) | 3 | 3 |
| 2 | SYMBOLNORANGE_FEQPACC | 1701-1999 | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 機器付属品) | 3 | 3 |
| 3 | SYMBOLNORANGE_FEQPMIS | 7101-7199 | TEXT | シンボルNo範囲 (FEQP 雑機器) | 3 | 3 |
| 4 | SYMBOLNORANGE_FPACVALVE | 2101-2199 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 一般弁) | 3 | 3 |
| 5 | SYMBOLNORANGE_FPACPIPE | 2201-2299,2400-2499 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品) | 3 | 3 |
| 6 | SYMBOLNORANGE_FPACPIPEACC | 2301-2399 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 7 | SYMBOLNORANGE_FPACSHAPE | 2001-2099,8001-8099 | TEXT | シンボルNo範囲 (FPAC 機能的表示図形) | 3 | 3 |
| 8 | SYMBOLNORANGE_FINS | 3001-3199 | TEXT | シンボルNo範囲 (FINS 計装品) | 3 | 3 |
| 9 | SYMBOLNORANGE_FINSACC | 3201-3499 | TEXT | シンボルNo範囲 (FINS 計装品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 10 | SYMBOLNORANGE_FCPX | 9-100 | TEXT | シンボルNo範囲 (FCPX 複合シンボル) | 3 | 3 |
| 11 | SYMBOLNORANGE_JFEQSP | 9000-9999 | TEXT | シンボルNo範囲 (JFEQSP 特殊機器シンボル) | 3 | 3 |
| 12 | SYMBOLGROUP_DISPLAY | false | BOOL | シンボグループ表示(0:なし/1:あり) | 3 | 3 |
| 13 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FCPX | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FCPX 複合シンボル) | 3 | 3 |
| 14 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQP | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 機器) | 3 | 3 |
| 15 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQPACC | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 機器付属品) | 3 | 3 |
| 16 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FEQPMIS | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FEQP 雑機器) | 3 | 3 |
| 17 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FINS | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FINS 計装品) | 3 | 3 |
| 18 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FINSACC | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FINS 計装品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 19 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACPIPE | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 配管付属品) | 3 | 3 |
| 20 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACPIPEACC | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 配管付属品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 21 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACSHAPE | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 機能的表示図形) | 3 | 3 |
| 22 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_FPACVALVE | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (FPAC 一般弁) | 3 | 3 |
| 23 | SYMBOLSCALE_DEFAULT_JFEQSP | 10 | REAL | シンボル初期スケール値 (JFEQSP 特殊機器シンボル) | 3 | 3 |
| 24 | VIEW_SCALE_PITCH_X | 5 | REAL | 目盛り座標値表示間隔X(mm) | 1 | 1 |
| 25 | VIEW_SCALE_PITCH_Y | 5 | REAL | 目盛り座標値表示間隔Y(mm) | 1 | 1 |
| 26 | VIEW_GRID_PITCH_X | 1 | REAL | グリッド間隔X(mm) | 1 | 1 |
| 27 | VIEW_GRID_PITCH_Y | 1 | REAL | グリッド間隔Y(mm) | 1 | 1 |
| 28 | SYMBOLNO_USR_FEQP | 10000-10999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FEQP 機器) | 3 | 3 |
| 29 | SYMBOLNO_USR_FEQPACC | 11000-11999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FEQP 機器付属品) | 3 | 3 |
| 30 | SYMBOLNO_USR_FEQPMIS | 12000-12999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FEQP 雑機器) | 3 | 3 |
| 31 | SYMBOLNO_USR_FAPCSHAPE | 13000-13999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FPAC 機能シンボル) | 3 | 3 |
| 32 | SYMBOLNO_USR_FAPCVLVE | 14000-14999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FPAC 一般弁) | 3 | 3 |
| 33 | SYMBOLNO_USR_FAPCPIPE | 15000-15999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品) | 3 | 3 |
| 34 | SYMBOLNO_USR_FAPCPIPEACC | 16000-16999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FPAC 配管付属品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 35 | SYMBOLNO_USR_FINS | 17000-17999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FINS 計装品) | 3 | 3 |
| 36 | SYMBOLNO_USR_FINSACC | 18000-18999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FINS 計装品アクセサリ) | 3 | 3 |
| 37 | SYMBOLNO_USR_FCPX | 19000-19999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FCPX 複合シンボル) | 3 | 3 |
| 38 | SYMBOLNO_USR_JFEQSP | 20000-20999 | TEXT | ユーザ定義シンボルNo範囲 (FEQP 特殊機器) | 3 | 3 |
| 39 | VIEW_FEQP_LIST_SORT_TYPE | 1 | INT | 機器/機器付属品(FEQP)シンボルのソートタイプ(0:シンボル名称[No.]/名称,1:シンボル名称[No.]/No.,2:1 | 1 | 1 |
| 40 | VIEW_FPAC_LIST_SORT_TYPE | 1 | INT | 一般弁/配管付属品(FPAC)シンボルのソートタイプ(0:シンボル名称[No.]/名称,1:シンボル名称[No.]/No.,2:1 | 1 | 1 |
| 41 | VIEW_FINS_LIST_SORT_TYPE | 1 | INT | 計装品(FINS)シンボルのソートタイプ(0:シンボル名称[No.]/名称,1:シンボル名称[No.]/No.,2:シンボルN | 1 | 1 |
| 42 | VIEW_JFEQSP_LIST_SORT_TYPE | 1 | INT | 特殊機器シンボル(JFEQSP)のソートタイプ(0:シンボル名称[No.]/名称,1:シンボル名称[No.]/No.,2:シンフ | 1 | 1 |

